

# プラスチック用マルチ硬化剤 スポイラー用マルチ硬化剤

ウレタン系自補修塗料に共通して使用できる塗膜軟化剤!!

## 1. 製品の概要

コードNo.	製品名	容量	特徴
389-901	プラスチック用マルチ硬化剤	1L・4L	柔軟性のある硬化剤
389-902	スポイラー用マルチ硬化剤		極めて柔軟性のある硬化剤

- 系 統           ポリイソシアネート系ワニス
- 危険物表示       第1石油類・第2種有機溶剤 等

## 2. 使用方法(例)

A) レタンPG2K (乾燥: PG2K (A) → 60°C × 60分、PG2K (M)、(Q) → 60°C × 40分)

製品名	ベース	硬化剤			レタンPG2Kシンナー
		PG2K 硬化剤	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	
レタンPG2K (カラーベース)	100	20	—	—	120~130 (60~80)
レタンPG2K (パールベース)	100	—	40	—	100~120
	100	—	—	40	140~160
レタンPG2Kクリヤー (A)	100	—	40	—	35~ 45
	100	—	—	40	50~ 60
レタンPG2Kクリヤー (M)	100	—	40	—	35~ 45
	100	—	—	40	50~ 60
レタンPG2Kクリヤー (Q)	100	—	40	—	50~ 60
	100	—	—	40	70~ 80

- 注) 1. レタンPG2Kカラーベースには、PG2K硬化剤を規定量 (20%) 入れてください。  
2. シンナー欄の ( ) は3コートパール用のソリッドカラー時。

B) レタンPGソコ (乾燥: 60°C × 40分)

製品名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	レタンPG2Kシンナー
レタンPGソコ	100	40	—	50~ 70
	100	—	40	80~100

C) レタンPG60・80 (乾燥：PG60→60℃×60分、PG80→60℃×40分)

製品名	ベース	プラスチック用マルチ硬化剤 またはスポイラー用マルチ硬化剤	レタンPGシンナー
レタンPG60 (ソリッド)	100	40	20~30
レタンPG60 (メタリック・パール)	100	40	40~50
レタンPG60 (クリアー)	100	40	0~5
レタンPG80 (ソリッド)	100	40	30~50
レタンPG80 (メタリック・パール)	100	40	80~90
レタンPG80 (クリアー)	100	40	0~20

D) スーパーフッソQ・フリートトップ (乾燥：60℃×60分)

製品名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	レタンPG シンナー	フリートトップ シンナー
スーパーフッソQ	100	40	—	5~15	—
	100	—	40	20~30	—
フリートトップ (ソリッド)	100	40	—	—	10~30
フリートトップ (メタリック・パール)	100	40	—	—	20~40
フリートトップ (クリアー)	100	40	—	—	0~10

E) ウレタン系プラサフ (乾燥：60℃×40分)

製品名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	PG2K シンナー	レタンPG シンナー
SUウレタンプラサフ	100	40	—	25~35	—
	100	40	—	—	30~50
SUプラサフ	100	40	—	25~35	—
	100	40	—	—	30~50
SUウレタンプラサフA	100	40	—	35~45	—
	100	40	—	—	40~50
	100	—	40	40~50	—
	100	—	40	—	40~60
JUSTウレタンプラサフ	100	20	—	20~40	—
	100	—	20	30~50	—

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp

本社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933  
 北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
 東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
 関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223  
 東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933  
 中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
 大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603  
 中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
 四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
 九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(080404PKO)  
カタログ No.88