

スーパーフラット ベース CM

製品コード No.381-001

容 量 0.5L

計量しやすい！ 調色精度 UP！

1. 特徴

- 1 調色用原色として使用します。
 - ・すかしの白さを出します。
 - ・アルミ粒子を粗くします。
 - ・正面を黒くします。
- 2 各種ウレタン塗料に使用できます。
- 3 「Van-Van プラスチックアジテーターカバー 0.5L用」装着可能のため、簡単に攪拌でき、調色の際計量が容易です。

2. 使用方法

スーパーフラットベース CM は調色用原色として使用します。

スーパーフラットベース CM	
用 途	調色用原色として使用
適用塗料	PG2K、PG80、PG フリート
使用方法	ABI・総合復刻版やオートカラー等、関西ペイント作成の塗色配合中における「001 スーパーフラットベース」と同量の配合で使用ください。

3. 塗装上の注意事項

- 1 十分攪拌してから使用してください。
- 2 レタン PG2K・レタン PG80・PG フリートのカタログに準じてください。

4. 関連商品

たのもしいパートナーアジテーターカバー

特徴

- 1 塗料のかきまぜが完全にできます。
- 2 注用量が加減できるので計量作業が容易で、しかも正確さは抜群です。
- 3 密閉されているので塗料は永く保管でき、ムダがなくなります。

製品コード No.	製 品 名
782-209	Van-Van プラスチックアジテーターカバー 0.5L用

【製品取扱上の注意事項】

●引火性の液体である。●有機溶剤中毒の恐れがある。●健康に有害な物質を含んでいる。
吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ、その他の健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。詳細な内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

1. 火気のあるところでは使用しないでください。
2. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護めがね、保護手袋、更に頭巾、長袖の作業衣、えり巻きタオル等を着用してください。
5. こぼれたときには、砂等を散布した後、布類(ウエス)で拭き取ってください。塗料の付いた布類や塗料が、スプレーダスト等は、必ず水に浸して処理してください。
6. 取扱い後は、洗顔、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行ってください。
7. 皮膚に付着したときには、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷が生じたときには、医師の診察を受けてください。
8. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
9. 蒸気やガスを吸って不快なときには、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
10. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
11. 完全にふたをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かないところに保管してください。
12. 捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。
13. 本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用しないでください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL (03)5711-8903 FAX (03)5711-8933 中部販売部 TEL (052)262-0921 FAX (052)262-0981
北海道販売部 TEL (0133)64-2424 FAX (0133)64-5757 大阪販売部 TEL (06)6203-5701 FAX (06)6203-5603
東北販売部 TEL (022)287-2721 FAX (022)288-7073 中国販売部 TEL (082)262-7101 FAX (082)264-3285
北関東信越販売部 TEL (028)637-8200 FAX (028)637-8223 四国販売部 TEL (0877)24-5484 FAX (0877)24-4950
東京販売部 TEL (03)5711-8903 FAX (03)5711-8933 九州販売部 TEL (092)411-9901 FAX (092)441-3339

ご用命は